

**KLIPPON POK2 2M20AB CSS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Custodia con foro filettato, 75 x 110 x 56,5, poliestere rinforzato con fibra di vetro, Fori lato A: 2 x M20x1,5, Fori lato B: 2 x M20x1,5
Nr.Cat.	<a href="#">8000004161</a>
Tipo	KLIPPON POK2 2M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986187
CPZ	1 Pezzo
Prodotto di riferimento	<a href="#">1305820000</a>
adatto per guida non equipaggiata	<a href="#">1928070000</a>

Data di creazione 16 marzo 2023 22.34.42 CET

**KLIPPON POK2 2M20AB CSS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	56,5 mm	Profondità (pollici)	2,224 inch
Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2,953 inch
Larghezza	110 mm	Larghezza (pollici)	4,331 inch
Peso netto	340 g		

**Numeri certificati custodia**

Certificato Nr. (EAC) RUC-DE.BE02.B.00173

**Custodia**

Fori lato A	2 x M20x1,5	Fori lato B	2 x M20x1,5
Fori lato C	nessuno	Fori lato D	nessuno
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Download**

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochure

**KLIPPON POK2 2M20AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

