

KLIPPON POK51 4M20ABCSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Custodia con foro filettato, 160 x 160 x 91, poliestere rinforzato con fibra di vetro, Fori lato A: 4 x M20x1,5, Fori lato B: 4 x M20x1,5
Nr.Cat.	8000004164
Tipo	KLIPPON POK51 4M20ABCSS
GTIN (EAN)	4032248986279
CPZ	1 Pezzo
adatto per guida equipaggiata	8000004142 8000004143
Prodotto di riferimento	1305890000
adatto per guida non equipaggiata	1928130000

Data di creazione 16 marzo 2023 22.34.58 CET

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	91 mm	Profondità (pollici)	3,583 inch
Posizione verticale	160 mm	Altezza (pollici)	6,299 inch
Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6,299 inch
Peso netto	1.302 g		

Numeri certificati custodia

Certificato Nr. (EAC) RUC-DE.BE02.B.00173

Custodia

Fori lato A	4 x M20x1,5	Fori lato B	4 x M20x1,5
Fori lato C	nessuno	Fori lato D	nessuno
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)
Brochure

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

