

FPL 8G1.5/Q8KW/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per un collegamento rapido ed agevole delle centraline motore decentralizzate, utilizzare cavi di collegamento confezionati FieldPower® con connettori HQ a norma IEC 23570 (DESINA).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FieldPower®, conduttore. Custodia in plastica, quantità di fili: 8, Ölflex Classic 110 8G1,5 o simile, Divisione: 1.5 mm ² , 2 m
Nr.Cat.	8000005235
Tipo	FPL 8G1.5/Q8KW/2
GTIN (EAN)	4032248997688
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 22.35.10 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

FPL 8G1.5/Q8KW/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 499 g

Dati tecnici del cavo

Raggio di curvatura min., fisso 42,4 mm Raggio di curvatura min., mobile 159 mm
quantità di fili 8

Dati tecnici generali

Grado di protezione IP65

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

FPL 8G1.5/Q8KW/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

