

**FPL 4G1.5C4/Q8MW/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per un collegamento rapido ed agevole delle centraline motore decentralizzate, utilizzare cavi di collegamento confezionati FieldPower® con connettori HQ a norma IEC 23570 (DESINA).

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FieldPower®, conduttore. Custodia in metallo, quantità di fili: 4, Ölflex Servo 709 CY 4G1,5 + 2x(2x0,75), Divisione: 1.5 mm <sup>2</sup> , 5 m
Nr.Cat.	<a href="#">8000005241</a>
Tipo	FPL 4G1.5C4/Q8MW/5
GTIN (EAN)	4032248997732
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 22.35.57 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## FPL 4G1.5C4/Q8MW/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 1.488 g

## Dati tecnici del cavo

Raggio di curvatura min., fisso 88,8 mm Raggio di curvatura min., mobile 222 mm  
quantità di fili 4

## Dati tecnici generali

Grado di protezione IP65

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1  
SCIP edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**FPL 4G1.5C4/Q8MW/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

