

FPL 4G1.5C4/Q8MG/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per un collegamento rapido ed agevole delle centraline motore decentralizzate, utilizzare cavi di collegamento confezionati FieldPower® con connettori HQ a norma IEC 23570 (DESINA).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FieldPower®, conduttore. Custodia in metallo, quantità di fili: 4, Ölflex Servo 709 CY 4G1,5 + 2x(2x0,75), Divisione: 1.5 mm ² , 5 m
Nr.Cat.	8000005243
Tipo	FPL 4G1.5C4/Q8MG/5
GTIN (EAN)	4032248997756
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 22.36.13 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

FPL 4G1.5C4/Q8MG/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 1.524 g

Dati tecnici del cavo

Raggio di curvatura min., fisso 88,8 mm Raggio di curvatura min., mobile 222 mm
quantità di fili 4

Dati tecnici generali

Grado di protezione IP65

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylene-di-p-cresol 119-47-1
SCIP edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

FPL 4G1.5C4/Q8MG/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com