

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Per un collegamento rapido ed agevole delle centraline motore decentralizzate, utilizzare cavi di collegamento confezionati FieldPower® con connettori HQ a norma IEC 23570 (DESINA).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FieldPower®, conduttore, Custodia in metallo, quantità di fili: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 o simile, Divisione: 2,5 mm ² , 2 m, 5 m
Nr.Cat.	8000005297
Tipo	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+5
GTIN (EAN)	4032248997633
CPZ	1 Pezzo



Foglio dati

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	1.733 g
------------	---------

Dati tecnici del cavo

Alogenici	Sì	Campo delle temperature, posa fissa	-40...70 °C
Campo delle temperature, posa mobile	-5...70 °C	Raggio di curvatura min., fisso	35,6 mm
Raggio di curvatura min., mobile	133,5 mm	quantità di fili	4

Dati tecnici generali

Grado di protezione	IP54
---------------------	------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

Omologazioni

Omologazioni	
--------------	---

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Disegni