

FP-BOX GK FOR UREMOTE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le custodie FieldPower® sono estremamente robuste e soddisfano i requisiti della più alta classe di infiammabilità UL: 5 VA.

- Il modulo per guida di supporto "TS 35 PT6" e l'unità di contatto PT6 sono semplici da innestare.
- Le guarnizioni reclinabili consentono anche l'utilizzo di cavi preconfezionati.
- Le versioni con coperchio alto consentono l'installazione del dispositivo. Per le guarnizioni cavo consultare la sezione "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	8000025773
Tipo	FP-BOX GK FOR UREMOTE
GTIN (EAN)	4050118473216
CPZ	1 Pezzo

FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	129 mm	Profondità (pollici)	5,079 inch
Posizione verticale	181 mm	Altezza (pollici)	7,126 inch
Larghezza	192 mm	Larghezza (pollici)	7,559 inch
Peso netto	1.066 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-20 °C...+45 °C	Temperatura d'esercizio	-20 °C...45 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C	Temperatura d'esercizio , max.	45 °C

Indicazioni generali

Grado di protezione	IP54	Materiale	policarbonato
Silicone	No	Alogeni	No

PN40 Dati Generali

Alogeni	No	Grado di protezione	IP54
Silicone	No	Materiale	policarbonato
Allegato coperchio	Viti con testa a croce PZ2		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

Nota importante

Informazioni sul prodotto	<p>L'intervallo di temperatura dipende dalla potenza dissipata dei moduli installati Esempio di configurazione per temperatura ambiente +45°C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accoppiatore PN • 8DI (8x 50 mA) • 4DO (4x 500 mA) La guarnizione cavo tondo RKDG D17 PT6 - 4324010000 funge allo stesso tempo da guarnizione di supporto per inserti guarnizione multipli. <p>Cavi per IP54 con inserto guarnizione multiplo 4 x 4 mm (2443760000)</p> <p>Cavi sensore-attuatore Ø 4 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cavi M8 a 3 poli, non schermati, PUR, esenti da alogeni Tipo: SAIL-M8...-3-...U • Cavi M12 a 3 poli, non schermati, PUR, esenti da alogeni Tipo: SAIL-M12BG-3-...U Cavi per IP54 con inserto guarnizione multiplo 2 x 6,5 mm (2443800000): • Cavo IE Ø 6,5 mm Tipo: IE-C5DD4UG..... • Cavo 24 V, Ø 6,5 mm, es. Lapp Ölflex Classic 110 3G1.5
---------------------------	--

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--

FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

