

**TS35X7.5 ST KEBI 40 VER****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Come da figura

**Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo**

La consolidata gamma di accessori per l'assortimento di custodie Klippon® EBi permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 329 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
Nr.Cat.	<a href="#">8000037555</a>
Tipo	TS35X7.5 ST KEBI 40 VER
GTIN (EAN)	4050118653083
CPZ	20 Pezzo

**TS35X7.5 ST KEBI 40 VER**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	7,5 mm	Profondità (pollici)	0,295 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1,378 inch
Larghezza	329 mm	Larghezza (pollici)	12,953 inch
Peso netto	123,4 g		

**PE70 Dati Generali**

Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz	Materiale	acciaio
Norme	DIN EN 60715	Spessore materiale	1 mm
Superficie	zincato, cromato		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>