

TS15X5 ST MPC1217 VER**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 60 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
Nr.Cat.	8000037598
Tipo	TS15X5 ST MPC1217 VER
GTIN (EAN)	4050118653106
CPZ	20 Pezzo

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0,197 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0,591 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2,362 inch
Peso netto	18,278 g		

PE70 Dati Generali

Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Materiale	acciaio	Norme	DIN EN 60715
Spessore materiale	1 mm	Superficie	zincato, cromato

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format