

**TS35 MPC 1717 VER****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Come da figura

Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto, TS 35 x 7.5, TS 35, Larghezza: 106 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
Nr.Cat.	<a href="#">8000037605</a>
Tipo	TS35 MPC 1717 VER
GTIN (EAN)	4050118653175
CPZ	20 Pezzo

## TS35 MPC 1717 VER

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	7,5 mm	Profondità (pollici)	0,295 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1,378 inch
Larghezza	106 mm	Larghezza (pollici)	4,173 inch
Peso netto	21,733 g		

## PE70 Dati Generali

Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Materiale	acciaio	Norme	DIN EN 60715
Superficie	zincato, cromato		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

## Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)