

TS35 MPC 1725 VER**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35 x 7.5, TS 35, Larghezza: 98 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
Nr.Cat.	8000037607
Tipo	TS35 MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653199
CPZ	20 Pezzo

TS35 MPC 1725 VER

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	7,5 mm	Profondità (pollici)	0,295 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1,378 inch
Larghezza	98 mm	Larghezza (pollici)	3,858 inch
Peso netto	150 g		

PE70 Dati Generali

Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Materiale	acciaio	Norme	DIN EN 60715
Superficie	zincato, cromato		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)