

**FBK 40/200 RK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Il cavo di comando preconfezionato dispone di connettori femmina a 10 o 40 poli innestabili secondo IEC 603/1 DIN 41 651. Lo si utilizza, ad esempio, per collegare l'adattatore frontale del PLC alle interfacce Weidmüller attive o passive. Sono disponibili in diverse lunghezze.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavo preconfezionato, FBK, CAVO PIATTO PIANO HE10 40P
Nr.Cat.	<a href="#">8216370000</a>
Tipo	FBK 40/200 RK
GTIN (EAN)	4008 190263584
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 6.49.22 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## FBK 40/200 RK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 329 g

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio -10...70 °C

## Dati generali

Adatto a	segnali digitali	Cavo	Cavo LiYY
Collegamento interfaccia	CAVO PIATTO PIANO HE10 40P	Interfaccia PLC	CAVO PIATTO PIANO HE10 40P
Lunghezza del cavo	2 m	Materiale	PVC
Numero di poli, min.	40 poli	Sezione del conduttore	0,14 mm <sup>2</sup>

## Dati elettrici

Corrente totale, max.	3 A	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Resistenza	55 mΩ/m	Tensione nominale	< 50 V AC, ≤ 50 V DC

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)