

**FBK 10/200 RK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Il cavo di comando preconfezionato dispone di connettori femmina a 10 o 40 poli innestabili secondo IEC 603/1 DIN 41 651. Lo si utilizza, ad esempio, per collegare l'adattatore frontale del PLC alle interfacce Weidmüller attive o passive. Sono disponibili in diverse lunghezze.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavo preconfezionato, FBK, CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P
Nr.Cat.	<a href="#">8235380000</a>
Tipo	FBK 10/200 RK
GTIN (EAN)	4008 190264604
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 6.50.13 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto	127 g
------------	-------

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-10...70 °C
------------------------------	-------------

## Dati generali

Adatto a	segnali digitali	Cavo	Cavo LiYY
Collegamento interfaccia	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P	Interfaccia PLC	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P
Lunghezza del cavo	2 m	Materiale	PVC
Numero di poli, min.	10 poli	Sezione del conduttore	0,14 mm <sup>2</sup>

## Dati elettrici

Corrente totale, max.	3 A	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Resistenza	55 mΩ/m	Tensione nominale	< 50 V AC, ≤ 50 V DC

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--