

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Relè a stato solido, Tensione nominale: 15 V UC...30 V UC , Tensione di commutazione nominale: 0...30 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
Nr.Cat.	8576350000
Tipo	SSR 24V ACDC/24 VDC 5A
GTIN (EAN)	4032248230525
CPZ	15 Pezzo
Disponibile fino a	2016-12-31
Prodotto alternativo	1421450000

Data di creazione 16 marzo 2023 16.57.23 CET

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	25 mm	Profondità (pollici)	0,984 inch
Posizione verticale	29,2 mm	Altezza (pollici)	1,15 inch
Larghezza	13 mm	Larghezza (pollici)	0,512 inch
Peso netto	16,87 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...50 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

lato di comando

Tensione nominale	15 V UC...30 V UC	Flusso di comando nominale	9 mA DC (±10%)
Potenza nominale	220 mW	Indicatore di stato	No

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale	0...30 V DC	Corrente permanente	5 A
Corrente di commutazione nominale	5 A	Ritardo all'inserzione	< 2 ms
Ritardo alla disinserzione	< 20 ms	Caduta di tensione con carico max.	≤ 0,5 V
Corrente di dispersione	< 1 mA	A prova di cortocircuito	No
Tipo di contatto	1 contatto NA (Transistor bipolare)	frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC)	10 Hz

Dati generali

Colori	Azzurro
--------	---------

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale	300 V	Classe di sovratensione	III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico	> 8 mm	Tensione impulsiva massima	2,5 kV (1,2/50 µs)

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto
------------------------------	-------------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504	ECLASS 9.0	27-37-16-04
ECLASS 9.1	27-37-16-04	ECLASS 10.0	27-37-16-04
ECLASS 11.0	27-37-16-04	ECLASS 12.0	27-37-16-04

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Foglio dati**SSR 24V ACDC/24 VDC 5A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format