

**SSR 24V ACDC/230VAC 4A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Relè a stato solido, Tensione nominale: 15 V UC...30 V UC , Tensione di commutazione nominale: 12...275 V AC, Corrente permanente: 4 A, Collegamento ad innesto
Nr.Cat.	<a href="#">8576360000</a>
Tipo	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
GTIN (EAN)	4032248230532
CPZ	15 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 16.57.30 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**SSR 24V ACDC/230VAC 4A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	25 mm	Profondità (pollici)	0,984 inch
Posizione verticale	29,2 mm	Altezza (pollici)	1,15 inch
Larghezza	13 mm	Larghezza (pollici)	0,512 inch
Peso netto	18,4 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzino	-40 °C...50 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

**lato di comando**

Tensione nominale	15 V UC...30 V UC	Flusso di comando nominale	10 mA DC ±20 %
Potenza nominale	240 mW	Indicatore di stato	No

**Lato di carico**

Tensione di commutazione nominale	12...275 V AC	Corrente permanente	4 A
Corrente di commutazione nominale	4 A	Ritardo all'inserzione	≤ 12 ms
Ritardo alla disinserzione	20 ms	Caduta di tensione con carico max.	≤ 1,1 V
Corrente di dispersione	< 1 mA	A prova di cortocircuito	No
Tipo di contatto	1 contatto NA (TRIAC (interruttore zero trasversale))		

**Dati generali**

Colori	Azzurro
--------	---------

**Cordinazione di isolamento**

Tensione nominale	300 V	Classe di sovratensione	III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico	> 8 mm	Tensione impulsiva massima	4 kV (1,2/50 µs)

**Dati di collegamento**

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto
------------------------------	-------------------------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504	ECLASS 9.0	27-37-16-04
ECLASS 9.1	27-37-16-04	ECLASS 10.0	27-37-16-04
ECLASS 11.0	27-37-16-04	ECLASS 12.0	27-37-16-04

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Data di creazione 16 marzo 2023 16.57.30 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

**Foglio dati****SSR 24V ACDC/230VAC 4A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>