

IE-CT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le custodie in plastica dei tester per il passaggio della corrente, completamente isolate, sono resistenti agli urti e alla rottura e quindi particolarmente adatte ad un impiego quotidiano anche in condizioni difficili. Grazie alla lampada tascabile integrata la ricerca dei cavi difettosi è veloce e sicura. Il passaggio della corrente può essere segnalato sia visivamente che acusticamente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Tester del passaggio per cavi dati
Nr.Cat.	8808420000
Tipo	IE-CT
GTIN (EAN)	4032248506002
CPZ	1 Pezzo

IE-CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	36 mm	Altezza (pollici)	1,417 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2,756 inch
Lunghezza	140 mm	Lunghezza (pollici)	5,512 inch
Peso netto	396 g		

Strumenti di misura e prova

Indicazione	digitale	Power	Batteria monoblocco da 9 V
-------------	----------	-------	----------------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ETIM 8.0	EC002080	ECLASS 9.0	27-20-11-08
ECLASS 9.1	27-20-03-90	ECLASS 10.0	27-20-11-08
ECLASS 11.0	27-20-11-08	ECLASS 12.0	27-20-11-08

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Documentazione utente	Manual MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN