

**IE-DPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Calotta di protezione per custodia a flangia
Nr.Cat.	<a href="#">8813490000</a>
Tipo	IE-DPC
GTIN (EAN)	4032248513338
CPZ	100 Pezzo

## IE-DPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	17,2 mm	Profondità (pollici)	0,677 inch
Peso netto	1,1 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-50 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C		

## Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	nero
Materiale base della custodia	TPR	Tipo di montaggio	Solo all'interno

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>