

SRC-I CLIP HP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Leva di tenuta per relè RIDERSERIES RCI.

- Leva di tenuta in metallo e plastica

Dati generali per l'ordinazione

Versione	RIDERSERIES RCI, Clip di fissaggio
Nr.Cat.	8869510000
Tipo	SRC-I CLIP HP
GTIN (EAN)	40322486 14462
CPZ	10 Pezzo

SRC-I CLIP HP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	45,6 mm	Profondità (pollici)	1,795 inch
Posizione verticale	16,6 mm	Altezza (pollici)	0,654 inch
Larghezza	15,5 mm	Larghezza (pollici)	0,61 inch
Peso netto	1,92 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	70 °C
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa		

Dati generali

Versione	per relè elevati	Materiale	Plastica
Colori	arancione		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92		

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

SRC-I CLIP HP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Dimensional drawing

