

**IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Raccordo, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Nr.Cat.	<a href="#">8901640000</a>
Tipo	IE-M12-COUP
GTIN (EAN)	4032248658206
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 12.51.43 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 36 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-5 °C...60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura d'esercizio , max.	60 °C		

**Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili**

Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Poliammide, Ottone, nichelato		

**Dati generali**

Collegamento 1	M12	Collegamento 2	M12
Descrizione articolo	Raccordo	Struttura	da presa M12 a presa M12
Materiale base della custodia	Poliammide, Ottone, nichelato	Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Filettatura del collegamento		Schermatura	contatto schermatura a 360°
Grado di protezione	IP67		

**Norme**

Connettori a norma IEC 61076-2-101

**Dati tecnici generali**

Filettatura del collegamento	M12	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Poliammide, Ottone, nichelato		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-03-20

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

