

IE-FSMZ2FY0002MSTOSTOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE preconfezionati, cavo patch FO, singlemode, giallo,
Connettore ST IP20, entrambi i lati

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Cavo patch preconfezionato, crossover, ST IP20, ST IP20, 9 µm, LSZH, 2 m |
| Nr.Cat. | 8961100000 |
| Tipo | IE-FSMZ2FY0002MSTOSTOX |
| GTIN (EAN) | 4032248774654 |
| CPZ | 1 Pezzo |

IE-FSMZ2FY0002MST0ST0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|------------|------|---------------------|------------|
| Lunghezza | 2 m | Lunghezza (pollici) | 78,74 inch |
| Peso netto | 36 g | | |

Temperature

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Temperatura di magazzino | -25 °C...75 °C | Temperatura d'esercizio | -5 °C...75 °C |
| Temperatura d'esercizio , min. | -5 °C | Temperatura d'esercizio , max. | 75 °C |
| Temperatura di posa | -5 °C...50 °C | | |

Norme

| | |
|--------------------|-------------|
| Connettori a norma | IEC 61754-2 |
|--------------------|-------------|

Connettore maschio dx

| | |
|---------------------|---------|
| Connettore a destra | ST IP20 |
|---------------------|---------|

Connettore maschio sx

| | |
|-----------------------|---------|
| Connettore a sinistra | ST IP20 |
|-----------------------|---------|

LWL

| | |
|--------------|-----------------|
| Tipo di filo | Singlemode, OS1 |
|--------------|-----------------|

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

| | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-------|
| Raggio di curvatura min, ripetuto | 60 mm | Raggio di curvatura min., una sola volta | 30 mm |
|-----------------------------------|-------|--|-------|

Spina di collegamento

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Spina di collegamento a sinistra | ST, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate | Spina di collegamento a destra | ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---|

Struttura del cavo

| | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------|----------|
| Colore della guaina | giallo | Denominazione secondo norma | I-V(ZN)Y |
| Diametro guaina | 3*6 mm | Diametro nucleo | 9 µm |
| Materiale rivestimento | LSZH | Rivestimento primario | 245 µm |
| Struttura cavo | ZIPCORD | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000034 | ETIM 7.0 | EC000034 |
| ETIM 8.0 | EC000034 | ECLASS 9.0 | 27-06-18-03 |
| ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 | ECLASS 10.0 | 27-06-18-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-18-03 | ECLASS 12.0 | 27-06-18-03 |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

IE-FSMZ2FY0002MST0ST0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Download**

| | |
|-----------------------|---|
| Documentazione utente | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |

Foglio dati

IE-FSMZ2FY0002MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno dettagliato

