

M-D-STRIPAX +6 MEHA**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
Nr.Cat.	9003500000
Tipo	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008190107109
CPZ	1 Pezzo

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0,63 inch
Posizione verticale	135 mm	Altezza (pollici)	5,315 inch
Larghezza	82 mm	Larghezza (pollici)	3,228 inch
Peso netto	106,38 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo Utensile spellafili con 6 serie di lame

Utensili di spellatura

Campo di spellatura AWG, max.	18 AWG	Campo di spellatura AWG, min.	32 AWG
Diametro del conduttore min.	0,2 mm	Diametro del conduttore, max.	1,3 mm
Lunghezza di spellatura max.	7 mm	Tipo di cavo	Conduttore con isolamento speciale

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

