

**H0,5/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)Materiale E-Cu, zincato galvanicamente  
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
Nr.Cat.	<a href="#">9004050000</a>
Tipo	H0,5/10
GTIN (EAN)	4008190153052
CPZ	1.000 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 6 marzo 2023 14.25.03 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

H0,5/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Peso netto 0,049 g

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

### Terminali

Diametro del collare (D2)	2,1 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	1 mm
L1 in mm	10 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm
Lunghezza di spellatura	10 mm	Sezione di collegamento cavo	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 20		

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

### Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**Foglio dati**

**H0,5/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

