

**H6,0/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)Materiale E-Cu, zincato galvanicamente  
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
Nr.Cat.	<a href="#">9004120000</a>
Tipo	H6,0/10
GTIN (EAN)	4008190104795
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 6 marzo 2023 16.12.14 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**H6,0/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,17 g

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

**Terminali**

Diametro del collare (D2)	4,7 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	3,5 mm
L1 in mm	10 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm
Lunghezza di spellatura	10 mm	Sezione di collegamento cavo	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**Foglio dati**

**H6,0/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

