

**H50,0/32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 32 mm, 32 mm, No
Nr.Cat.	<a href="#">9004220000</a>
Tipo	H50,0/32
GTIN (EAN)	4008190059606
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 8 marzo 2023 14.43.52 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**H50,0/32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 2,88 g

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

**Terminali**

Diametro del collare (D2)	13 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	10,3 mm
L1 in mm	32 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	32 mm
Lunghezza di spellatura	32 mm	Sezione di collegamento cavo	50 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 1		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**Foglio dati**

**H50,0/32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

