

H1,5/20D SW ZH SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- In bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, nero
Nr.Cat.	9004750000
Tipo	H1,5/20D SW ZH SV
GTIN (EAN)	4008 19005543 1
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	in bustine separabili

H1,5/20D SW ZH SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,2 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore nero	Versione	Terminali doppi
----------------------	------------------------------	----------	-----------------

Terminali

		Colore	DIN
Altezza del collare isolante (A)	6,5 mm	L1 in mm	20 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	2,2 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Larghezza del collare isolante (B)	3,6 mm	Sezione di collegamento cavo	1,5 mm ²
Lunghezza di spellatura	15 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 16		
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Download

Dati ingegneristici	CAD data - STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H1,5/20D SW ZH SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

