

H0,14/10 GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Codice colori Weidmüller
- in bustine separabili (5 x 100 pezzi)

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, grigio
Nr.Cat.	9005 180000
Tipo	H0,14/10 GR SV
GTIN (EAN)	4008 190859909
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	in bustine separabili

Data di creazione 6 marzo 2023 14.33.33 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

H0,14/10 GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,048 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante colore grigio	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	1,5 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	0,6 mm	L1 in mm	10 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	6 mm	Lunghezza di spellatura	8 mm
Sezione di collegamento cavo	0,14 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 26
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H0,14/10 GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

