

H10,0/24,0X R SV**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- Ingresso cavo conico in polipropilene
- Resistenza al calore fino a 105 °C

per conduttori da 1,5 a 16 mm² (AWG 16-6)

rame zincato

tolleranze dimensionali a norma DIN 46228 Parte 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 17 mm, 12 mm, rosso
Nr.Cat.	9006830000
Tipo	H10,0/24,0X R SV
GTIN (EAN)	4008190332310
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	in bustine separabili

H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,64 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali per conduttori protetti contro cortocircuito e messa a terra colore rosso	Versione
		Standard

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	9,6 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	4,6 mm	L1 in mm	24 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm	Lunghezza di spellatura	17 mm
Sezione di collegamento cavo	10 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Disegni

Disegno

