

DMS 3 SET 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | DMS 3, Avvitatore elettrico con coppia di serraggio |
| Nr.Cat. | 9007470000 |
| Tipo | DMS 3 SET 1 |
| GTIN (EAN) | 4008 190299224 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Data di creazione 16 marzo 2023 17.32.04 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

DMS 3 SET 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 205 mm | Profondità (pollici) | 8,071 inch |
| Larghezza | 325 mm | Larghezza (pollici) | 12,795 inch |
| Peso netto | 1.770 g | | |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione articolo | Avvitatore elettrico con coppia di serraggio completo di batteria, apparecchio di carica e assortimento punte in valigetta di pl |
|----------------------|--|

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

| | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|--------|
| Regolazione coppia di serraggio, max. | 3 Nm | Regolazione coppia di serraggio, min. | 0,3 Nm |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|--------|

Avvitatore elettrico

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Batterie ricaricabili | Celle Ni-Mh | Peso | 2.004 g |
| Peso batteria | 122 g | Regolazione coppia di serraggio, max. | 3 Nm |
| Regolazione coppia di serraggio, min. | 0,3 Nm | Supporto punte | 1/4" DIN 3126 forma E6,3 |
| Tensione dell'accumulatore | 2,4 V | Tensione nominale | 2,4 V |
| Velocità a vuoto | 200 u. 400 min ⁻¹ | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001395 | ETIM 7.0 | EC001395 |
| ETIM 8.0 | EC001395 | ECLASS 9.0 | 21-05-21-90 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-04-17 | ECLASS 10.0 | 21-05-21-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-05-08-90 | ECLASS 12.0 | 21-05-08-90 |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Download

| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

