

**HTG 174****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinza crimpatrice per connettori coassiali**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Versione   | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura esagonale |
| Nr.Cat.    | <a href="#">9012410000</a>   |
| Tipo       | HTG 174  |
| GTIN (EAN) | 4008 190009434   |
| CPZ        | 1 Pezzo  |

Data di creazione 7 marzo 2023 15.04.46 CET

## HTG 174

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Larghezza  | 200 mm | Larghezza (pollici) | 7,874 inch |
| Peso netto | 449 g  |                     |            |

## Dati tecnici

|                      |  |          |  |
|----------------------|--|----------|--|
| Descrizione articolo | Pinza crimpatrice per connettori coassiali BNC, TNC e N /SW 4,52 | Versione | meccanico, senza matrici intercambiabili |
|----------------------|--|----------|--|

## Dati utensile di crimpatura

|   |                      |   |         |
|---|----------------------|---|---------|
| Apertura della chiave esagonale (A 2)   | 1,72 mm              | Apertura della chiave esagonale (A)     | 4,52 mm |
| Diametro contatto interno (D)           | 2 mm                 | Diametro terminali esterni              | 5,4 mm  |
| Stazione di crimpaggio, larghezza (B 1) | 10 mm                | Stazione di crimpaggio, larghezza (B 2) | 2,3 mm  |
| Tipo/profilo di crimpatura              | Crimpatura esagonale |   |         |

## Descrizione contatto

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo di contatto | Conn. coassiale |
|------------------|-----------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |

## Conformità ambientale del prodotto

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Omologazioni

Omologazioni



## Download

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Documentazione utente | <a href="#">Manual</a>                   |
| Cataloghi             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure              |  |

**Foglio dati**

**HTG 174**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

