

HTN 21 AN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinze crimpatrici per giunti non isolati**

capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a puntale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura dentellata |
| Nr.Cat. | 9014100000 |
| Tipo | HTN 21 AN |
| GTIN (EAN) | 4008 190335731 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Data di creazione 6 marzo 2023 21.52.00 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

HTN 21 AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Larghezza | 200 mm | Larghezza (pollici) | 7,874 inch |
| Peso netto | 423,98 g | | |

Dati tecnici

| | | | |
|----------------------|---|----------|--|
| Descrizione articolo | Pinza crimpatrice per connettori non isolati da 0,5-6 mm ² con battuta d'arresto | Versione | meccanico, senza matrici intercambiabili |
|----------------------|---|----------|--|

Dati utensile di crimpatura

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Profilo di crimpatura 1, max. | 1,5 mm ² | Profilo di crimpatura 1, min. | 0,5 mm ² |
| Profilo di crimpatura 2, max. | 2,5 mm ² | Profilo di crimpatura 2, min. | 1,1 mm ² |
| Profilo di crimpatura 3, max. | 6 mm ² | Profilo di crimpatura 3, min. | 2,6 mm ² |
| Sezione del terminale, max. | 6 mm ² | Sezione del terminale, min. | 0,5 mm ² |
| Tipo/profilo di crimpatura | Crimpatura dentellata | | |

Descrizione contatto

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| Area di crimpatura , max. | 6 mm ² | Area di crimpatura , min. | 0,5 mm ² |
| Sezione del conduttore min. AWG | AWG 21 | Tipo di contatto | Senza isolamento |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Omologazioni

Omologazioni



Download

| | |
|-----------------------|--|
| Documentazione utente | Manual |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |

Foglio dati

HTN 21 AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

