

H0,25/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)Materiale E-Cu, zincato galvanicamente
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 5 mm, 5 mm, No
Nr.Cat.	9018910000
Tipo	H0,25/5
GTIN (EAN)	4008190068134
CPZ	1.000 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 6 marzo 2023 23.23.52 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

H0,25/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,02 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

Terminali

Diametro del collare (D2)	1,6 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	0,8 mm
L1 in mm	5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	5 mm
Lunghezza di spellatura	5 mm	Sezione di collegamento cavo	0,25 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 24		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H0,25/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

