


H25,0/36D GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 24 mm, 22 mm, giallo
Nr.Cat.	9019300000
Tipo	H25,0/36D GE
GTIN (EAN)	4008 190054984
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 9 marzo 2023 1.45.09 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

H25,0/36D GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,44 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore giallo	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

Terminali

Colore	DIN	Designazione militare	T 20A 030 A
Diametro del collare (D2)	11,2 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	7,3 mm
L1 in mm	36 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	22 mm
Lunghezza di spellatura	24 mm	Sezione di collegamento cavo	25 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 3	Spessore del collare isolante (S2)	0,4 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Download

Dati ingegneristici	CAD data - STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H25,0/36D GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

