

H0,25/12T GE SV**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- Codice colori Weidmüller
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
Nr.Cat.	9021220000
Tipo	H0,25/12T GE SV
GTIN (EAN)	4008190153786
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	in bustine separabili

H0,25/12T GE SV

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,064 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore giallo	Versione	Standard

Terminali

Colore	Telemecanique	Diametro del collare (D2)	1,8 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	0,8 mm	L1 in mm	12 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	0,25 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 24
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H0,25/12T GE SV

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Disegni

Disegno

