


H70,0/37 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 26 mm, 21 mm, giallo
Nr.Cat.	9028200000
Tipo	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008190891572
CPZ	25 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 8 marzo 2023 18.28.46 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

H70,0/37 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 3,9 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore giallo	Versione	Standard

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	16 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	12,7 mm	L1 in mm	37 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	21 mm	Lunghezza di spellatura	26 mm
Sezione di collegamento cavo	70 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2/0
Spessore del collare isolante (S2)	0,6 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,35 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

