


H120,0/50 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 36 mm, 30 mm, blu
Nr.Cat.	9028220000
Tipo	H120,0/50 BL
GTIN (EAN)	4008 19089 1596
CPZ	25 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 9 marzo 2023 2.48.25 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

H120,0/50 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 9,08 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante colore blu	Versione	Standard

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	21 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	16,5 mm	L1 in mm	50 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	30 mm	Lunghezza di spellatura	36 mm
Sezione di collegamento cavo	120 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 4/0
Spessore del collare isolante (S2)	0,7 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,5 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H120,0/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

