


**H150,0/54 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 38 mm, 32 mm, giallo
Nr.Cat.	<a href="#">9028230000</a>
Tipo	H150,0/54 GE
GTIN (EAN)	4008190891602
CPZ	25 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 8 marzo 2023 12.28.37 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**H150,0/54 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 10,8 g

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore giallo	Versione	Standard

**Terminali**

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	23,5 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	18,5 mm	L1 in mm	54 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	32 mm	Lunghezza di spellatura	38 mm
Sezione di collegamento cavo	150 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 300 MCM
Spessore del collare isolante (S2)	0,75 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,5 mm

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**Foglio dati**

**H150,0/54 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno**

