

**AM 12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili, Utensili di sguainatura
Nr.Cat.	<a href="#">9030060000</a>
Tipo	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 8 marzo 2023 20.29.30 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## AM 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0,394 inch
Posizione verticale	46 mm	Altezza (pollici)	1,811 inch
Larghezza	97 mm	Larghezza (pollici)	3,819 inch
Peso netto	32,42 g		

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Sguainacavi per cavi UTP e STP
----------------------	--------------------------------

## Utensili di spellatura

Campo di spellatura AWG, max.	11 AWG	Campo di spellatura AWG, min.	18 AWG
Cavo dati UTP e STP, diametro max.	8 mm	Cavo in rame - flessibile, max.	4 mm <sup>2</sup>
Diametro del conduttore min.	0,5 mm	Diametro del conduttore, max.	12,5 mm
Profondità di taglio	regolabile	Tipo di cavo	Cavo di trasmissione dati UTP e STP

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Omologazioni

Omologazioni



## Download

Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**AM 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**



**Esempio d'uso**



**Esempio d'uso**

