


H4,0/15TS OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
Nr.Cat.	9036230000
Tipo	H4,0/15TS OR
GTIN (EAN)	4032248068029
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

H4,0/15TS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,224 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, dimensione speciale, colore arancione	Versione
		Standard

Terminali

Designazione militare	T 20A 023 A	Diametro del collare (D2)	4,8 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	2,8 mm	L1 in mm	15 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E354986

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

H4,0/15TS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

