


H16,0/38 ZH GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 29 mm, 25 mm, verde
Nr.Cat.	9037370000
Tipo	H16,0/38 ZH GN
GTIN (EAN)	4008 190492847
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

H16,0/38 ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,82 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore verde	Versione	Terminali doppi
----------------------	-------------------------------	----------	-----------------

Terminali

Altezza del collare isolante (A)	17,2 mm	Colore	Weidmüller
Diametro della superficie di contatto (D1)	8,3 mm	L1 in mm	38 mm
Larghezza del collare isolante (B)	9,5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	25 mm
Lunghezza di spellatura	29 mm	Sezione di collegamento cavo	16 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 6	Spessore del collare isolante (S2)	0,6 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,3 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Download

Dati ingegneristici	CAD data - STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H16,0/38 ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

