



## CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Pinze crimpatici per giunti isolati**

copicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie,  
connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili, Pinza crimpatrice per contatti, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup>
Nr.Cat.	<a href="#">9040450000</a>
Tipo	CRIMPER 6 I
GTIN (EAN)	4008190461515
CPZ	1 Pezzo



# Foglio dati

## CRIMPER 6 I

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso netto	504,57 g		

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per giunti isolati 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

### Dati utensile di crimpatura

Profilo di crimpatura 1, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura 1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Profilo di crimpatura 2, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura 2, min.	1,1 mm <sup>2</sup>
Profilo di crimpatura 3, max.	6 mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura 3, min.	2,6 mm <sup>2</sup>

### Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	6 mm <sup>2</sup>	Area di crimpatura , min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Tipo di contatto	Connettore isolato		

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Omologazioni

Omologazioni

