

**STRIPSY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili di sguainatura
Nr.Cat.	<a href="#">9042000000</a>
Tipo	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008 190337834
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 8 marzo 2023 1.28.10 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**STRIPSY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0,394 inch
Posizione verticale	46 mm	Altezza (pollici)	1,811 inch
Larghezza	97 mm	Larghezza (pollici)	3,819 inch
Peso netto	54 g		

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Utensile di sguainatura e taglio per cavi di dati
----------------------	---

**Utensili di spellatura**

Campo di spellatura AWG, max.	11 AWG	Campo di spellatura AWG, min.	20 AWG
Campo di spellatura, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Cavo dati UTP e STP, diametro max.	8 mm
Cavo in rame - flessibile, max.	4 mm <sup>2</sup>	Diametro del conduttore min.	0,5 mm
Diametro del conduttore, max.	12,5 mm	Profondità di taglio	regolabile
Tipo di cavo	Cavo di trasmissione dati UTP e STP		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Omologazioni**

Omologazioni

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)