

FRZ SG 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Pinza
Nr.Cat.	9046390000
Tipo	FRZ SG 160
GTIN (EAN)	4032248357703
CPZ	1 Pezzo

FRZ SG 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6,299 inch
Peso netto	141 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza a punte piegate isolata VDE con lama di taglio 160 mm di lunghezza
----------------------	---

Singoli pezzi

Diametro del conduttore max. (H)	1,6 mm	Diametro del conduttore max. (MH)	2,5 mm
Durezza delle lame	60 HRC	Forma (pinza per cavi telefonici)	curvi
Lunghezza complessiva	160 mm	isolati fino a 1000 V	Sì

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ECLASS 11.0	21-04-38-16
ECLASS 12.0	21-04-38-16		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

Omologazioni

Omologazioni



Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Manufacturer's Declaration - Pliers
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

FRZ SG 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

