

**LIF 1,5F288 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Prese piatte isolate in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
Nr.Cat.	<a href="#">9200520000</a>
Tipo	LIF 1,5F288 R
GTIN (EAN)	40322484 1036 1
CPZ	100 Pezzo

Data di creazione 7 marzo 2023 15.06.40 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	5,7 mm	Profondità (pollici)	0,224 inch
Larghezza	18,7 mm	Larghezza (pollici)	0,736 inch
Peso netto	0,62 g		

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Connettore femmina piatto 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,8x0,8
----------------------	--

## Giunti

Colore d'identificazione	rosso	Densità di innesto (d3)	0,8 mm
Diametro collare isolante (D)	4 mm	Dimensione	2,8 x 0,8 mm
Dimensione (spina piatta)	2,8 x 0,8 mm	Isolamento	presente
Larghezza di innesto (d2)	2,8 mm	Lunghezza collare isolante (b)	10 mm
Materiale/plastica	PVC	Sezione di collegamento cavo	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

## Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

**Foglio dati**

**LIF 1,5F288 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

