

LIF 1,5F638 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Prese piatte isolate in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Nr.Cat.	9200540000
Tipo	LIF 1,5F638 R
GTIN (EAN)	40322484 10385
CPZ	100 Pezzo

LIF 1,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	7,7 mm	Profondità (pollici)	0,303 inch
Larghezza	20,8 mm	Larghezza (pollici)	0,819 inch
Peso netto	0,95 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Connettore femmina piatto 1,5 mm ² / 6,3x0,8
----------------------	--

Giunti

Colore d'identificazione	rosso	Densità di innesto (d3)	0,8 mm
Diametro collare isolante (D)	4 mm	Dimensione	6,3 x 0,8 mm
Dimensione (spina piatta)	6,3 x 0,8 mm	Isolamento	presente
Larghezza di innesto (d2)	6,3 mm	Lunghezza collare isolante (b)	10 mm
Materiale/plastica	PVC	Sezione di collegamento cavo	1,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

Foglio dati

LIF 1,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

