

**LIF 6M638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Prese piatte isolate in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , giallo
Nr.Cat.	<a href="#">9200600000</a>
Tipo	LIF 6M638 R
GTIN (EAN)	40322484 10446
CPZ	100 Pezzo

**LIF 6M638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	8,2 mm	Profondità (pollici)	0,323 inch
Larghezza	23,8 mm	Larghezza (pollici)	0,937 inch
Peso netto	1,6 g		

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Spina piatta 4-6 mm <sup>2</sup>
----------------------	----------------------------------

**Giunti**

Densità di innesto (d3)	0,8 mm	Diametro collare isolante (D)	6,8 mm
Dimensione	6,3 x 0,8 mm	Dimensione (spina piatta)	6,3 x 0,8 mm
Isolamento	presente	Larghezza di innesto (d2)	6,3 mm
Lunghezza collare isolante (b)	13 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm <sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

**Foglio dati**

**LIF 6M638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

