


H10,0/22S EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, avorio
Nr.Cat.	9203620000
Tipo	H10,0/22S EB
GTIN (EAN)	403224856506 1
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 6 marzo 2023 22.37.30 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

H10,0/22S EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,51 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, misura speciale, colore bianco	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

Terminali

Colore	altro	Diametro del collare (D2)	7,1 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	4,6 mm	L1 in mm	22 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm	Lunghezza di spellatura	15 mm
Sezione di collegamento cavo	10 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Spessore del collare isolante (S2)	0,6 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H10,0/22S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

