

SIZE ESD 130**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Pinza
Nr.Cat.	9204770000
Tipo	SIZE ESD 130
GTIN (EAN)	4032248693122
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

SIZE ESD 130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	130 mm	Larghezza (pollici)	5,118 inch
Peso netto	69,4 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza a becco d'oca elettronica ESD
----------------------	-------------------------------------

Singoli pezzi

Lunghezza complessiva	130 mm	isolati fino a 1000 V	No
-----------------------	--------	-----------------------	----

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ECLASS 11.0	21-04-38-16
ECLASS 12.0	21-04-38-16		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Omologazioni

Omologazioni



Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Esempio d'uso

