

LAN USB TESTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le custodie in plastica dei tester per il passaggio della corrente, completamente isolate, sono resistenti agli urti e alla rottura e quindi particolarmente adatte ad un impiego quotidiano anche in condizioni difficili. Grazie alla lampada tascabile integrata la ricerca dei cavi difettosi è veloce e sicura. Il passaggio della corrente può essere segnalato sia visivamente che acusticamente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili di verifica, Tester del passaggio per cavi dati
Nr.Cat.	9205400000
Tipo	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
CPZ	1 Pezzo

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	65 mm	Profondità (pollici)	2,559 inch
Posizione verticale	27 mm	Altezza (pollici)	1,063 inch
Larghezza	135 mm	Larghezza (pollici)	5,315 inch
Peso netto	355 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Tester di continuità
----------------------	----------------------

Strumenti di misura e prova

Cicalino	No	Dimensioni Remotebox	65 x 28 x 27 mm
Grado di protezione	IP44	Indicazione	LED
Lunghezza cavo verificabile, max.	1.000 m	Peso Remotebox	30 g
Power	Batteria monoblocco da 9 V	Tipo di collegamento	RJ45, USB A, USB B
testato e approvato secondo	EN/IEC 61010		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ETIM 8.0	EC002080	ECLASS 9.0	27-20-11-08
ECLASS 9.1	27-20-03-90	ECLASS 10.0	27-20-11-08
ECLASS 11.0	27-20-11-08	ECLASS 12.0	27-20-11-08

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

