

**SAIS-ZW-5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Nella costruzione di macchine speciali, alcune applicazioni richiedono cavi di due diverse lunghezze che vengono indirizzati ad un unico collegamento ad innesto. Per risolvere questo problema, offriamo connettori maschio e femmina liberamente confezionabili con due uscite cavo. Il mini connettore doppio presenta un'uscita a 90° e una direzione d'uscita diritta. La versione angolata può essere ruotata a seconda delle esigenze ad intervalli di 90°.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore collegabile al campo, M12, Connettore maschio, diritto
Nr.Cat.	<a href="#">9457540000</a>
Tipo	SAIS-ZW-5
GTIN (EAN)	4032248143290
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 6 marzo 2023 13.45.32 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## SAIS-ZW-5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 30 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio , min. -25 °C Temperatura d'esercizio , max. 85 °C

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Codifica	A
Collegamento schermato	Nessuno	Corrente nominale	4 A
Diametro del cavo	1...3 mm, 4...5 mm	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67	Materiale anello filettato	Pressofusione di zinco
Materiale base della custodia	PA	Numero di poli	5
Pressacavi	PG 7	Resistenza contro l'isolamento	10 <sup>3</sup> Ω
Sezione di collegamento cavo, max.	0,75 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Superficie dei contatti	CuSnZn	Tensione nominale	60 V
Tensione nominale	60 V	Tipo di collegamento	Collegamento a vite

## Dati generali

Materiale dei portacontatti	PBTP	Numero di poli	5
Collegamento 1	M12	Collegamento 2	Vite
Materiale base della custodia	PA	Filettatura del collegamento	M12
Superficie dei contatti	CuSnZn	Grado di protezione	IP67

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E307231

**SAIS-ZW-5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>