

## FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Simile alla figura



Custodie in policarbonato di media grandezza <br /> La serie di custodie FPC rappresenta l'evoluzione della serie MPC. Dotata delle stesse caratteristiche di materiale, la Serie FPC dispone di un assortimento di accessori ancora più ricco e amplia così la varietà di applicazioni. <br /> <br /> Caratteristiche: <br /> <br /> &bull; &nbsp; 6 grandezze in 2 esecuzioni <br /> &bull; &nbsp; Coperchio grigio o trasparente <br /> &bull; &nbsp; Coperchio con fori piombati <br /> &bull; &nbsp; Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna <br /> &bull; &nbsp; Filetti di supporto per guide, piastre di montaggio e circuiti stampati <br /> <li style="list-style: none;">Gamma completa di accessori - Weidmüller è in grado di produrre e fornire le custodie secondo le specifiche del cliente, equipaggiate con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	FPC (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 200 mm, Larghezza: 300 mm, Profondità: 132 mm, Materiale: policarbonato, altro, Grigio chiaro, trasparente
Nr.Cat.	<a href="#">9535700000</a>
Tipo	FPC 20/30/13 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009817
CPZ	1 Pezzo

**FPC 20/30/13 TRSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	132 mm	Profondità (pollici)	5,197 inch
Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7,874 inch
Larghezza	300 mm	Larghezza (pollici)	11,811 inch
Peso netto	1.442,4 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-50 °C... 130 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C		

**PE70 Dati Generali**

Allegato coperchio	4 viti con intaglio a croce in poliammide	Altezza apertura di accesso	196,5 mm
Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico	Coperchio	Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio	0,8 Nm	Fissaggio dei componenti	tramite viti autofilettanti
Fissaggio della custodia	fori 7,5 mm	Grado di protezione	IP66, IP67
Larghezza apertura di accesso	296,5 mm	Materiale	policarbonato
Materiale delle guarnizioni	Poliuretano	Numero di viti sul coperchio	4
Piastra a flangia	No	Resistenza agli urti	IK06
Spessore materiale	3,5 mm	Superficie	altro
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C

**Collegamenti a vite a destra**

M12	20	M16	11
M20	6	M25	4
M32	2	M40	1
M50	1	M63	1

**Collegamenti a vite in alto / in basso**

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

**Equipaggiamento orizzontale**

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

**Equipaggiamento verticale**

WDU 10 / ZDU 10	2x10	WDU 16 / ZDU 16	2x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x20	WDU 35 / ZDU 35	2x6
WDU 4 / ZDU 4	2x17	WDU 6 / ZDU 6	2x13

**FPC 20/30/13 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**FPC 20/30/13 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

